



## CERASMART™ no GC

Jauns hibrīdkeramikas materiāls  
CAD/CAM risinājumiem

Vai esat  
pārliecināti,  
ka tā nav  
keramika?

Vieds materiāls  
gudrām aplikācijām.

Ar jaunā hibrīdkeramikas bloka starpniecību GC aicina iepazīt VIEDĀ Gadsimta pasauli, kur tiek veikta pareizā tipa CAD/CAM materiāla izvēle katram specifiskam klīniskam gadījumam.

Keramika - CAD/CAM zelta standarts-un CERASMART izskatās līdzīgi. Bet sarežģītās klīniskās situācijās CERASMART piedāvā papildus priekšrocības.

- CERASMART ir perfekti piemērots **izaicinošās okluzālās situācijās**, jo tas spēj amortizēt košanas spēkus
- Tā precīzā adaptācija un rezistence pret plaisām **ilgtermiņā nodrošina malu slēgumu**
- Tā līdzsvarotā virsmas cietība, pateicoties kurai restaurācija ilgstoši saglabā virsmas spīdumu, ir piemērota un saudzīga attiecībā pret **antagonistu virsmas novalkāšanu**.

Un vēl papildus Cerasmart piedāvā


- **Efektīvu frēzēšanas procesu** ar īsu frēzēšanai nepieciešamo laiku un frēzēšanas instrumentu ilgāku kalpošanas laiku
- **Izcilu pulējamību**, isā laikā iegūstot iespaidīgu spīdumu
- Dažās minūtēs **vienkārši veicamu restaurācijas individualizāciju** ar Optiglaze Color

## Šeit apvienojas precizitāte un izturība

Cerasmart ir pierādījums tam, ka nav jāizvēlas starp precizitāti un ātrumu: **īss frēzēšanai nepieciešamais laiks un ļoti precīzas malas**, bez redzamiem nelīdzsvarumiem pat ļoti lielā palielinājumā.

### Frēzēšanas precizitāte

Avots: GCC R&D.



### Unikāla tehnoloģija


SEM attēli;  
Avots: GCC R&D

Cerasmart izmanto jaunāko GC pildvielu tehnoloģiju, pielietojot ļoti smalkas homogēni izkliedētas pildvielas, kas nodrošina gan **ilgnoturīgu spīdumu** gan antagonistu zobu mazāku virsmas novalkāšanu. **Izteiktā rentgenkontrastainība** atvieglos restaurāciju apsekošanu vēlinā periodā.



## Šeit apvienojas estētika un CAD/CAM

Ar Cerasmart jūsu pacientu iegūst estētisku restaurāciju, neredzamu jebkuros apstākļos - jo Cerasmart ir **optimāli līdzsvarota fluorescence un opalescence** un dabiska krāsu integrācija.



## CAD/CAM restaurāciju opcijas ar CERASMART™!




Vieda sistēma  
gudrākai darba organizācijai

Bez glazēšanas, bez apdedzināšanas

Estētiskas restaurācijas galīgās apstrādes **posms tagad ir vienkāršāks** - izvēlieties vienu no diviem variantiem: vienkāršo manuālo pulēšanu vai ātro individualizāciju ar vienu otas kustību ... izmantojot pret novalkāšanu noturīgo krāsaino glazūru Optiglaze Color.

## Šeit apvienojas izturība un elasticitāte

CERASMART savas klases materiālu kategorijā ir augstākā stiepes izturība, tā ir pārāka par klasiskā laukšpata keramikas bloka stiepes uzturību. Un svarīgākais- tas piedāvā **augstu elasticitāti (salaūšanai nepieciešamo enerģijas daudzumu)**, attiecīgi spēj amortizēt košanas spēkus un kalpo pat ļoti izaicinošās klīniskās situācijās.



**Individualizācija**

> Ceramic Primer II

> Optiglaze Color

> Rezultāts

> Finishing & Polishing

> DiaPolisher Paste

> Rezultāts

**Pulēšana**

Izskatās **LIDZĪGI**, izgatavo **LIDZĪGI**.  
Kur tad ir **atšķirība?**

